



Spännhylsa mekanisk Utvändig fastspänning, Utvändig-Ø D: 160mm



Beställningsdata

Ordernummer	370126 160
GTIN	4059245292578
Artikelklass	37K

Beskrivning

Utförande:

- För fastspänning av arbetsstycken med komplexa konturer, för 5-sidig bearbetning.
- Minsta fastspänningsdjup 2 mm.
- Slaglängd 0,3 mm.

Material:

Höghållfast aluminium.

leveransinnehåll:

Fastspännring för bearbetning.

Teknisk beskrivning

Utförande	Utvändig fastspänning
Största bearbetningsdjup T	25 mm
höjd H	45 mm
spännlängd	0,3 mm
Produktslag	Spännhylsa

Tillbehör

Fäste för mekanisk spänntång Utvändig-Ø D 160 mm

370125 160