


Garant**SNMU 14T7 ANER, HB8630, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	213460 INOX
GTIN	4045197747846
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelsidig med 2x4 skäreugar.

Rekommendation:

För högsta möjliga ytkvalitet bör skärtolerans E väljas och kombineras med bredplansskär.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,2 mm
Typ	INOX
skärtjocklek E	7 mm
ISO-kod vändskär	SNMU 14T7 ANER
Sort	HB8630
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	6 mm

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	M
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		