

Garant**Lastlyftmagnet LM1, maximal bärförmåga (plan): 300kg****Beställningsdata**

Ordernummer	382020 300
GTIN	4062406257774
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:**

- Kranögla, manöverspak och tillslutningslock på sidan av rostfritt stål.
- Oavsiktligt lossande av manöverspaken under drift förhindras av en säkerhetslåsregel.
- Polytan förberedd för montering av polskor (tillval).
- Certifierad avrivningskraft garanterar 3-faldig säkerhet för operatören.
- Kranöglan kan också monteras på sidan för lyft av vertikala laster med polskor (tillval).
- Backslag hos manöverspaken förhindras genom Soft Opening Protection.

Fördel:

- Högklassig bearbetning i tidlös GARANT-design, kombinerad med genomtänkta manövrerings- och säkerhetskrav.
- Certifierad avrivningskraft garanterar 3-faldig säkerhet för operatören.
- Kranöglan kan också monteras på sidan för lyft av vertikala laster med polskor (tillval).
- Backslag hos manöverspaken förhindras genom "Soft Opening Protection".

Specialtillbehör:

Polskopar nr 382025.

OBS!:

Luftspalt <0,1 mm vid ST-material! **Lastlyftmagneten får bara startas på magnetiska ytor!**
På grund av säkerhetskonceptet är de arbetsstyckgeometrier som ska lyftas anpassade.
Provningscertifikat för avrivningskrafterna på förfrågan.

Teknisk beskrivning

minimal väggjocklek platt	25 mm
dim D	87 mm
maximal bärförmåga platt	300 kg
dim C	98 mm
dim G	21 mm
dim F	231 mm
vikt	9,5 kg
maximal längd platt	2000 mm
dim E	95 mm
maximal \varnothing rund	300 mm
dim B	191 mm
dim A	161 mm
minimal väggjocklek rund	20 mm
maximal bärförmåga rund	150 kg
största bredd platt	1000 mm
Produktslag	Lyftmagnet

Tillbehör

Polskopar För typ 300	382025 300
-----------------------	------------