

**SNMX 120408, HUT25, Radie: 4mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 251398 4 |
| GTIN | 4062406258313 |
| Artikelklass | 29W |

Beskrivning**Passar till:**

Klämhållare PSSN. Till exempel klämhållare nr 251112 och 251113.

OBS!:

Vid användning av vändskär med radien ≥ 3 mm måste vändskärsfickan modifieras.

Teknisk beskrivning

| | |
|---|----------------|
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Skärhastighet v_c primär användning | 50 - 120 m/min |
| Primäranvändning | P |
| Antal byten/skär | 8 |
| Skärhastighet v_c sekundär användning | 30 - 80 m/min |
| Skärmaterial | VHM |
| Matning f | 0,1 - 0,2 mm/v |
| Sekundär användning | M |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Beläggning | obelagd |
| Sort | HUT25 |
| Skärdjup a_p | 4 mm |
| ISO-kod vändskär | SNMX 1204 |
| Produktnamnsattribut | HUT25 |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |