

**HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, Ø h7: 8,8 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	122536 8,8
GTIN	4045197541154
Artikelklass	11E

**Beskrivning****Utförande:**

**GARANT Diabolo – stark kärna och specialurspetsning** – därigenom skärande tväregg med **hög centreringsnoggrannhet. Konvexa huvudskäreggar** med lätt eggavrundning och en särskild spårform ger **korta spån**.

**Speciell beläggning** för borrar i härdade stål.

**Rekommendation:****Maximalt borrhjup:**

Spånspårslängd (se tabell) minus 1,5xmärk-Ø.1

**OBS!:**

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.

Form **HB**: Beställs med **nr 122538**.

Form **HE**: Beställs med **nr 122536 + 129100HE**.

Skärmaterial: HM

Borrhjup upp till: 6xD

Typ: H

Spetsvinkel: 140 grad

Skaft: DIN 6535 HA med h6

Bearbetningsstrategi: HPC

Norm: DIN 6537

Tolerans nom.-Ø: h7

Antal skär Z: 2

Tolerans nom.-Ø: h7

Spånspårslängd: 61 mm

totallängd  $L_{tot}$ : 103 mm

Skaft-Ø: 10 mm

Matning f i stål < 60 HRC: 0,09 mm/v

**Teknisk beskrivning**

Matning f i stål < 60 HRC	0,09 mm/v
Skafttolerans	h6
Spånsparslängd	61 mm
Antal skär Z	2
nom-Ø	8,8 mm
Tolerans nom.-Ø	h7
Skaft-Ø	10 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	103 mm
Norm	DIN 6537
Rekommenderat maximalt borrhjup	47,8 mm
Serie	Diabolo
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HM
Borrhjup upp till	6×D
Typ	H
Spetsvinkel	140 grad
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	röd

## Tjänster

Skaftslipning Typ HE	129100 HE
----------------------	-----------