

**DNMG 150612, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	250787 HBT130
GTIN	4062406261641
Artikelklass	22D

Beskrivning

DNMG 150612 HBT130 Sort: HBT130
spån-brytare: MR
Skärdjup a_p : 2 - 6 mm
Matning f : 0,15 - 0,55 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 40 - 180 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	1,2 mm
spån-brytare	MR
Skärhastighet v_c primär användning	40 - 180 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
Sort	HBT130
Skärdjup a_p	2 - 6 mm
Antal byten/skär	4

Primäranvändning	M
Skärmaterial	VHM
Beläggning	TiCN
Matning f	0,15 - 0,55 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	DNMG 150612
Produktslag	Vändskär för svarvning