



## Handlyftmagnet, Typ: MHL



### Beställningsdata

Ordernummer	085971 MHL
GTIN	5012095619260
Artikelklass	08Q

### Beskrivning

#### Utförande:

Enkelt och snabbt lyft av små ståldetaljer eller plåtar.

maximal hållkraft i axelriktningen: 150 N

höjd: 85 mm

Längd: 130 mm

Bredd: 28 mm

vikt: 0,42 kg

### Teknisk beskrivning

Bredd	28 mm
höjd	85 mm
vikt	0,42 kg
maximal temperaturbeständighet	80 °C
Längd	130 mm
maximal hållkraft i axelriktningen	150 N
Produktslag	Lyftmagnet

