



## Tryckförslutningsband DUAL-LOCK™, Typ: SJ3870



### Beställningsdata

Ordernummer	083697 SJ3870
GTIN	4054596227019
Artikelklass	08M

### Beskrivning

#### Utförande:

3M™ lossningsbara fastsättningssystem är alternativen till traditionella fogningsmetoder som skruvar, nitar, spikar eller klämmor.

**DUAL-LOCK** för **högre draghållfasthet, lätt och snabbt öppnande** med en enkel skalningsrörelse.

### Teknisk beskrivning

Längd	41 m
tillverkarens beteckning	SJ3870
Bredd	25 mm
Tjocklek	6,1 mm
Färg	svart
Antal gånger återförslutbarhet	1000
användningsområde	Inom- och utomhus

Häftmassa	Modifierat akrylat
temperaturbeständig upp till	-30 - 80 °C
lagringstemperatur	20 °C
Slag av tejp	Kardborrband
Minsta hållbarhet	24 månad
Lager luftfuktighet	50 °C
Produktslag	Tejp