

**VHB™ tejp, transparent, Bredd×längd (mm×m): 19X33****Beställningsdata**

Ordernummer	083787 19X33
GTIN	4001895594113
Artikelklass	08M

**Beskrivning****Utförande:**

**Dubbelsidigt och kraftfullt häftband** av rent akryllim (VHB) för starka, permanenta förband. Skapar omedelbart ett starkt förband. Hög beständighet mot temperatur, väderpåverkan, UV-ljus och lösningsmedel. Utmärkt tätningfunktion, vibrationsdämpande.

**3M™ 4910** är högtransparent och kan därigenom användas för montering av bakgrundsbelysta ljusgenomsläppliga skyltar, för konsthartsförstärkt glas, metall, glas och material med hög ytenergi (HSE), dekorationsmaterial och lister, namnskyltar och logotyper, panelklistringar och förstyvningsdetaljer.

**OBS!:**

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Fler 3M™ VHB™-tejp med olika tjocklek och längd kan levereras på förfrågan.

Häftmassa: Akryl

Längd: 33 m

Bredd: 19 mm

Tjocklek: 1 mm

**Teknisk beskrivning**

Användning	Tätning
Användning	Montering
Användning	Fastsättning

Limstyrka på stål	4,8 N/mm
anmärkning	smidig
anmärkning	dämpande
anmärkning	fuktbeständig
lagringstemperatur	20 °C
Längd	33 m
Slag av tejp	Dubbelsidig
Häftmassa	Akryl
tillverkarens beteckning	4910
Elasticitet	300 %
Tjocklek	1 mm
Material täckplåt	Silikoniserad polyetenfilm
Minsta hållbarhet	12 månad
Färg	transparent
Lager luftfuktighet	50 %
Bredd	19 mm
Produktnamnsattribut	transparent
Produktslag	Tejp