

Garant**Kopierfräs 7° positiv, med hål, Ø D / Antal skäreppgar Z: 42/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212130 42/6
GTIN	4045197750204
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.**
- **Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.**

Vibrationsdämpning och mjukare skäringång tack vare 7° positivt vinklade vändskär.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP.**

$a_{p\max} = 2 \text{ mm.}$

Teknisk beskrivning

Ø D ₃	32 mm
FästhålsØ	16 mm
Passande vändskär	RD..1003
Skär-Ø D _c	42 mm
Antal skär Z	6
totallängd L _{tot}	40 mm

Skruvsats förvändskär	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	15 - 30 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Skärdelning	Oregelbunden
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219804