

3M**VHB™ tejp, svart, Bredd×längd (mm×m): 19X33**

Beställningsdata

Ordernummer	083782 19X33
GTIN	4046719048878
Artikelklass	08M

Beskrivning

Utförande:

Dubbelsidigt och kraftfullt häftband av rent akryllim (VHB) för starka, permanenta förband. Skapar omedelbart ett starkt förband. Hög beständighet mot temperatur, väderpåverkan, UV-ljus och lösningsmedel. Utmärkt tätningfunktion, vibrationsdämpande.

3M™ 5962F innebär tillförlitlighet över hela linjen. Den ger de ytor som ska klistras en optimal anpassningsförmåga. Genom denna egenskap kan både tunna och strukturerade ytor fogas samman heltäckande och spänningsfritt.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Fler 3M™ VHB™-tejp med olika tjocklek och längd kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

lagringstemperatur	20 °C
Användning	Tätning
Användning	Fastsättning

Användning	Maskering
Användning	Montering
temperaturbeständig upp till	120 - 150 °C
Elasticitet	300 %
tillverkarens beteckning	5962F
Lager luftfuktighet	50 %
Limstyrka på stål	5,5 N/mm
Längd	33 m
Minsta hållbarhet	12 månad
Häftmassa	Akryl
Slag av tejp	Dubbelsidig
Tjocklek	1,6 mm
anmärkning	smidig
anmärkning	dämpande
anmärkning	fuktbeständig
Färg	grå
Bredd	19 mm
Material täckplåt	Papper
Produktnamnsattribut	svart
Produktslag	Tejp