

3M**VHB™ tejp, grå, Bredd×längd (mm×m): 19X33**

Beställningsdata

Ordernummer	083786 19X33
GTIN	4054596196858
Artikelklass	08M

Beskrivning

Utförande:

Dubbelsidigt och kraftfullt häftband av rent akryllim (VHB) för starka, permanenta förband. Skapar omedelbart ett starkt förband. Hög beständighet mot temperatur, väderpåverkan, UV-ljus och lösningsmedel. Utmärkt tätningfunktion, vibrationsdämpande.

3M™ GPH-110GF består av en anpassningsbar skumplastkärna och klarar höga temperaturer. Den används för att snabbt och enkelt åstadkomma en stark, hållbar och varaktig fog.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Fler 3M™ VHB™-tejp med olika tjocklek och längd kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Limstyrka på stål	3,7 N/mm
Häftmassa	Akryl
Tjocklek	1,1 mm
Minsta hållbarhet	24 månad
Slag av tejp	Dubbelsidig
tillverkarens beteckning	GPH-110GF
temperaturbeständig upp till	150 - 230 °C

Längd	33 m
Bredd	19 mm
lagringstemperatur	16 - 25 °C
Material täckplåt	Silikoniserad polyetenfilm
Lager luftfuktighet	40 - 65 %
Färg	grå
Produktnamnsattribut	grå
Produktslag	Tejp