

**Plan-/hörnfräs 90°, med hål, Ø D / Antal skäreggar Z: 40/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215055 40/4
GTIN	4045197750303
Artikelklass	220

**Beskrivning****Utförande:**

Av härdat specialverktygsstål för låg vibration och lång användning. Genom det utpräglade planskåret fås mycket fina ytor.

**Observera:**

Ohne Powercard!

**OBS!:**

För att alla **4 skäreggar** ska kunna användas måste vändskäret **alltid vridas i angiven riktning**. GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 9IP**.

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	SOMT 09T304
totallängd $L_{tot}$	40 mm
FästhålsØ	16 mm
Antal skär Z	4
Skrivsats för vändskär	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Skär-Ø $D_c$	40 mm
Skafutförande	med hål

Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219810
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2