

Garant**Kopierfräs 7° positiv, med gänga, Ø D / Antal skäreppar Z: 20/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212140 20/2
GTIN	4045197750259
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.**
- **Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.**

Vibrationsdämpning och mjukare skäringång tack vare 7° positivt vinklade vändskär.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

$a_{p\max} = 2$ mm.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	17,7 mm
Passande vändskär	RD..1003
totallängd L _{tot}	30 mm
Ø D ₃	10 mm
Skruvsats för vändskär	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₁ h6	10,5 mm
Antal skär Z	2
Fästgंगा M	M10
Skär-Ø D _c	20 mm

Invändig	ja
Skaftutförande	med gänga
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Skärledning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219804
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP