

Garant**Kopierfräs 7° positiv, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 25/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212140 25/3
GTIN	4045197750266
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.**
- **Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.**

Vibrationsdämpning och mjukare skäringång tack vare 7° positivt vinklade vändskär.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

Fästgंगा M	M12
Antal skär Z	3
Ø D ₃	15 mm
Ø D ₂	20,7 mm
Skruvsats för vändskär	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Passande vändskär	RD..1003
Ø D ₁ h6	12,5 mm
totallängd L _{tot}	35 mm
Skär-Ø D _c	25 mm

Invändig	ja
Skaftutförande	med gänga
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Skärledning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219804
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8