

Garant**Kopierfräs 7° positiv, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 32/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212160 32/3
GTIN	4045197750488
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **hög plan- och rundgångsnoggrannhet**
- **Steglös ny positionsinställning vid eggslitage.**

Vibrationsdämpning och mjukare skäringång tack vare 7° positivt vinklade vändskär.

Observera:

Vid användning av vändskär med positiv geometri får säkringskruvarna och säkringsbrickorna **inte** användas.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

$a_{p\max} = 2,5$ mm.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	3
Skruvsats för vändskär	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₁ h6	17 mm
Passande vändskär	RD..12T3
Fästgंगा M	M16
Ø D ₃	20 mm

totallängd L_{tot}	42 mm
Skär- $\varnothing D_c$	32 mm
Skruvsats förvändskär	219805 (15IP; 3,8 Nm)
$\varnothing D_2$	28,7 mm
Invändig	ja
Skaftutförande	med gänga
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Skärdelning	Oregelbunden
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219805
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Skruvsats förvändskär 10 delar	219807