



Rengöringsboll, Kulldiameter / Typ: 60V



Beställningsdata

Ordernummer	358971 60V
GTIN	4020772017590
Artikelklass	38L

Beskrivning

Utförande:

Passar till spänntångchuckar eller Weldon-fästen (spänndiameter 16 mm). Montering i spindeln på CNC-maskiner. För automatisk rengöring. Vertikalt utförande.

Fördel:

- **Grundlig invändig rengöring av maskinen.**
- **Reducering av rengöringstiden.**
- **Arbetsområde 360°.**

Funktion:

Genom bollrotationen och spindelrörelsen blir den invändiga rengöringen av en CNC-maskin optimal. Som rengöringsmedel används det kylsmörjmedel som tillförs via spindelns.

Teknisk beskrivning

hastighet	100 min ⁻¹
Utförande	vertikal
längd L	110 mm
Skaft-Ø	16 mm
antal utgångar	14 St,
tryck	5 - 120 bar

Produktlag

Rengöringsboll