

Garant**GARANT Power Q Double högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 25/2mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 213002 25/2 |
| GTIN | 4062406266431 |
| Artikelklass | 210 |

Beskrivning**Utförande:**

Verktygssystem med **synnerligen stabil vändskärslattbäddning** för **processäkert arbete**. **Skärkraftreducerande verktygsgeometrier** ger ett betydande bidrag till **avlastningen av huvudspindeln**.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

OBS!:

GARANT Använd momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 2,8** med klinga nr **674252 storlek 10IP**.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|------------|
| Utkragningslängd L_1 | 70 mm |
| Serie | Power Q |
| Passande vändskär | XOMU094812 |
| Skär-Ø D_c | 25 mm |
| Ø D_3 | 15 mm |
| Skaftdiameter D_s h6 | 25 mm |
| Inställningsvinkel κ | 15 grad |
| totallängd L_{tot} | 150 mm |
| spiralfräsnings a_p | 1,2 mm |

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$ | 40 mm |
| Rampningsvinkel α_{\max} | 2,74 grad |
| spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$ | 48 mm |
| Rampningslängd L för α_{\max} | 12,55 mm |
| Invändig | ja |
| Antal skär Z | 2 |
| Skaftutförande | Cylindriskt skaft |
| Fräsanvändning | Ramping |
| Fräsanvändning | Ramping |
| Fräsanvändning | Ramping |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Verktogsbyte | PowerCard |
| Produktslag | Kopierfräs |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| Skrivsats för vändskär10 delar Typ 7 | 219799 7 |
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm | 211750 2,8 |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP | 674252 10IP |