

Garant**GARANT Power Q Double högmatningsfräs, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 25/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213000 25/2
GTIN	4062406266349
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Verktygssystem med **synnerligen stabil vändskärsplattbäddning** för **processäkert arbete**. **Skärkraftreducerande verktygsgeometrier** ger ett betydande bidrag till **avlastningen av huvudspindeln**.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

OBS!:

GARANT Använd momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 2,8** med klinga nr **674252 storlek 10IP**.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	95 mm
Skaftdiameter D_s h6	25 mm
Invändig	ja
Antal skär Z	2
Rampningsvinkel α_{max}	2,74 grad
Passande vändskär	XOMU094812
spiralfräsning a_p	1,2 mm
Utkragningslängd L_1	39 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	48 mm
$\varnothing D_3$	15 mm
Inställningsvinkel κ	15 grad
Serie	Power Q
Skär- $\varnothing D_c$	25 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Rampningslängd L för α_{\max}	12,55 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Skruvsats för vändskär10 delar Typ 7	219799 7