

Garant**GARANT Power Q Double högmatningsfräs, med gänga, Ø D / Antal skäregegar Z: 30/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213004 30/3
GTIN	4062406266653
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Verktgssystem med **synnerligen stabil vändskärslättbäddning** för **processäkert arbete**. **Skärkraftreducerande verktygsgeometrier** ger ett betydande bidrag till **avlastningen av huvudspindeln**.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

OBS!:

GARANT Använd momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 2,8** med klinga nr **674252 storlek 10IP**.

Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.

Teknisk beskrivning

spiralfräsning a_p	1,2 mm
Rampningslängd L för α_{max}	17,55 mm
Invändig	ja
Ø D ₂	29 mm
totallängd L _{tot}	47 mm
Skär-Ø D _c	30 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	58 mm
Passande vändskär	XOMU094812
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	50 mm
Fästgंगा M	M16
Serie	Power Q
Antal skär Z	3
$\varnothing D_3$	20 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	1,96 grad
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8
Skruvsats för vändskär 10 delar Typ 7	219799 7