

**Garant****GARANT Power Q Double högmatningsfräs, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 32/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213000 32/3
GTIN	4062406266363
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Verktygssystem med **synnerligen stabil vändskärsplattbäddning** för **processäkert arbete**. **Skärkraftreducerande verktygsgeometrier** ger ett betydande bidrag till **avlastningen av huvudspindeln**.

**Reservdel:**

Vändskärsskruvsats nr 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

**OBS!:**

GARANT Använd momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 2,8** med klinga nr **674252 storlek 10IP**.

**Teknisk beskrivning**

Inställningsvinkel $\kappa$	15 grad
spiralfräsnings $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	1,76 grad
$\varnothing D_3$	22 mm
Antal skär Z	3
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	19,55 mm
totallängd $L_{\text{tot}}$	100 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	32 mm

Utkragningslängd $L_1$	40 mm
Invändig	ja
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Serie	Power Q
Skär- $\varnothing D_c$	32 mm
spiralfräsning $a_p$	1,2 mm
Passande vändskär	XOMU094812
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Skruvsats för vändskär 10 delar Typ 7	219799 7