

**Garant****GARANT Power Q Double högmatningsfräs, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 40/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213000 40/4
GTIN	4062406266370
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Verktygssystem med **synnerligen stabil vändskärspaltbäddning** för **processäkert arbete**. **Skärkraftreducerande verktygsgeometrier** ger ett betydande bidrag till **avlastningen av huvudspindeln**.

**Reservdel:**

Vändskärsskruvsats nr 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

**OBS!:**

GARANT Använd momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 2,8** med klinga nr **674252 storlek 10IP**.

**Teknisk beskrivning**

spiralfräsning Ø D <sub>min</sub>	70 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	110 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub> h6	32 mm
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	15 grad
spiralfräsning Ø D <sub>max</sub>	78 mm
Serie	Power Q
Passande vändskär	XOMU094812

Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	1,25 grad
Skär- $\emptyset$ $D_c$	40 mm
spiralfräsning $a_p$	1,2 mm
Utkragningslängd $L_1$	50 mm
Antal skär Z	4
$\emptyset$ $D_3$	30 mm
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	27,55 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Skruvsats för vändskär10 delar Typ 7	219799 7