

Garant**GARANT Power Q Double högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 40/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213002 40/4
GTIN	4062406266479
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Verktygssystem med **synnerligen stabil vändskärslättbändning** för **processäkert arbete**. **Skärkraftreducerande verktygsgeometrier** ger ett betydande bidrag till **avlastningen av huvudspindeln**.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

OBS!:

GARANT Använd momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 2,8** med klinga nr **674252 storlek 10IP**.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	40 mm
Rampningsvinkel α_{max}	1,25 grad
totallängd L_{tot}	200 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	70 mm
Serie	Power Q
Invändig	ja
Skaftdiameter D_s h6	32 mm
Ø D_3	30 mm
Passande vändskär	XOMU094812

Antal skär Z	4
Utkragningslängd L_1	120 mm
spiralfräsning a_p	1,2 mm
Rampningslängd L för α_{max}	27,55 mm
Inställningsvinkel κ	15 grad
spiralfräsning $\varnothing D_{max}$	78 mm
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Skrivsats för vändskär 10 delar Typ 7	219799 7
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP