

Garant**Feedking högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z:
35/5Lmm****Beställningsdata**

Ordernummer	212902 35/5L
GTIN	4045197815606
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Dynamiskt verkande skärgeometri som ger högsta möjliga matningsvärden. Extremt god balans tack vare den **självstabiliserande vändskärsfickan**. **Optimerad geometri** för reducerad skärkraft, vilket ger **mindre belastning på huvudspindeln**.

Fördel:

Mycket ekonomisk tack vare **synnerligen stabila, fyrskäriga** vändskär.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2 används** med klinga nr **674252 strl. 9IP**.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	35 mm
Passande vändskär	XD..070308
Skruvsats för vändskär	219810 (9IP; 2,2 Nm)
maximalt sågdjup a _{p max}	0,85 mm
Antal skär Z	5
Ø D ₃	22 mm
Utkragningslängd L ₁	35 mm
totallängd L _{tot}	220 mm
Skaftdiameter D _s h6	32 mm
Invändig	ja

spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	68 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	57 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	0,82 grad
Rampningslängd L för α_{\max}	21 mm
spiralfräsning a_p	0,85 mm
Serie	FeedKing
Inställningsvinkel κ	10 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Skärdelning	Oregelbunden
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219810
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2