

**Litet mätur Avläsning 0,001 mm, mätområde: 12,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434036 12,5
GTIN	7640125680904
Artikelklass	46A

Beskrivning**Utförande:**

Extremt liten digital mätklocka (husdiameter 45 mm) med patenterat, induktivt mätsystem. Batterilivslängd > 3500 h. Omfattande funktion: ABS och relativt läge, PRESET. Försedd med extra laxstjärtstyrning på baksidan.

Funktion:

ABS och relativläge, PRESET. IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel med USB och 9-polig Opto RS232 seriell anslutning och kombinerad, extern strömförsörjning nr 498951.

Teknisk beskrivning

mätkraft	0,5 – 0,9 N
Höljes-Ø	45 mm
mätområde	12,5 mm

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Kalibrering	C1
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
Husets tjocklek	22 mm
IP-skyddsklass	IP 54
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,005 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
Produktslag	mätklocka

Tjänster

DAkKS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5
Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023000 12,5

Tillbehör

Anslutningskabel Duplex Typ R2	498951 R2
--------------------------------	-----------