


**Garant****XOMU094812ZZER, HB4715, Typ: HART**

## Beställningsdata

Ordernummer	213028 HART
GTIN	4062406266578
Artikelklass	21A

## Beskrivning

**Utförande:**

**Innovativt** vändskärskoncept med **dubbelsidiga** 3-skäriga vändskärspaltor (2×3 skär).

**Kraftfulla** skärmaterial för extra god **ekonomi**.

**OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

## Teknisk beskrivning

Hörnradie	1,2 mm
Matning $f_z$ per tand	0,8 mm
Typ	HÅRD
ISO-kod vändskär	XDMT090416ZDSR
Sort	HB4715
Skärmaterial	VHM
Rekommenderat skärdjup $a_{p \max}$	0,6 mm

maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	1,5 mm
Programmeringsradie vid $a_{p\ max}$	2 mm
Antal byten/skär	6
Beläggning	AlTiN
Produktslag	Vändskär för fräsning

### Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Stål < 50 HRC	lämplig	110 m/min	H
Stål < 55 HRC	lämplig	80 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	50 m/min	H
GG(G)	mindre lämplig	200 m/min	K
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		