


**Kroeplin**  
Längenmesstechnik**Utvändig snabbmätare med ur, mätområde: 0-50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	438555 0-50
GTIN	2050002043459
Artikelklass	46Q

**Beskrivning****Utförande:**

1 fast och 1 rörlig arm med sfäriskamätspetsar av hårdmetall. Den rörliga mätarmens utslag överförs till mäturet. Mätresultatet kan avläsas direkt.

**Funktion:**

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

**Användningsdata:**

För snabb mätning av utvändiga spår, godstjocklekar, plåtar, rörväggar, folier etc.

**Teknisk beskrivning**

maximal skänkellängd L (mät djup)	167 mm
mätområde	0 - 50 mm
felgräns	0,05 mm
avläsning	0,05 mm
sfärisk spets av hårdmetall Ø	3 mm
mätarets Ø	66 mm
IP-skyddsklass	IP 65
Norm	Verkstadsnorm

Mätteknik	analog
Kalibrering	C7
Produktslag	Utvändig snabbgivare

**Tjänster**

DAkS-kalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023460 S
KalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023450 S