

**Garant****XOMU146715ZZER, HB4130, Typ: INOX**

## Beställningsdata

Ordernummer	213044 INOX
GTIN	4062406267148
Artikelklass	21A

## Beskrivning

### Utförande:

**Innovativt** vändskärskoncept med **dubbelsidiga** 3-skäriga vändskärspeltor (2×3 skär).

**Kraftfulla** skärmaterial för extra god **ekonomi**.

### OBS!:

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

## Teknisk beskrivning

Matning $f_z$ per tand	1,2 mm
Typ	INOX
Hörnradie	1,5 mm
ISO-kod vändskär	XOMU146715ZZER
Sort	HB4130
Skärmaterial	VHM
Rekommenderat skärdjup $a_{p \max}$	1 mm

maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	3 mm
Programmeringsradie vid $a_{p\ max}$	3 mm
Antal byten/skär	6
Beläggning	AlTiCrN
Produktslag	Vändskär för fräsning

### Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	170 m/min	M
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		