


Garant**XOMU146715ZZER, HB415, Typ: UNI**

Beställningsdata

Ordernummer	213050 UNI
GTIN	4062406267162
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:

Innovativt vändskärskoncept med **dubbelsidiga** 3-skäriga vändskärspaltor (2×3 skär).

Kraftfulla skärmaterial för extra god **ekonomi**.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Teknisk beskrivning

Typ	UNI
Hörnradie	1,5 mm
ISO-kod vändskär	XOMU146715ZZER
Sort	HB415
Skärmaterial	VHM
Rekommenderat skärdjup $a_{p \max}$	1,3 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	3 mm
Programmeringsradie vid $a_{p \max}$	3 mm

Antal byten/skär	3
Beläggning	AlTiN
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	280 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	260 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	M
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		