



## Skrubbslipskiva SG-STEEL, skiv-Ø×skivbredd: 150X4mm



### Beställningsdata

Ordernummer	560430 150X4
GTIN	4007220529225
Artikelklass	55S

### Beskrivning

#### Utförande:

- Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av slipskivorna är optimalt avstämde för bästa möjliga slipeffekt och livslängd vid respektive användningsområde.
- Former: Skrubbslipning med krökta skivor (form 27, 28, 29)
- Slipvinkel 20° till 30°
- Användning: För elektriska och tryckluftsdrevna vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s för slipning av svetsfogar, ytor och kanter.

Hård grovslipskiva (hårdhet R) i **prestandaserien SG för stål** med hög slipeffekt och mycket lång utslitningstid.

**Specifikation: A24R-SG-STEEL.**

### Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
skiv-Ø	150 mm
skivbredd	4 mm
Slipmedlets beteckning	A

Specifikation	A24R-SG
rekommenderad arbetsvinkel	20-30 grad
optimerad för material	Stål
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Skrubbslipskiva

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
torrt	lämplig		