

**Elektronikförskär spegelpolerad, Vinklat 27°, KW, totallängd: 115mm****Beställningsdata**

Ordernummer	726962 115
GTIN	4003773040439
Artikelklass	73F

Beskrivning**Utförande:**

Blankpolerad yta och därför inga störningar i kopplingskretsen på grund av bländande kromdelar. Stabil, genomstucken led utan spel. Dubbelfjäder med låg friktion för mjuk och jämn öppning. Flerkomponentsgrepphylsor blå/röd.

Användningsdata:

För fin skärande bearbetning, t.ex. i elektronik och finmekanik.

Norm:

DIN ISO 9654

Material:

Kullagerstål, induktionshårdade skär.

Teknisk beskrivning

skärlängd	12 mm
totallängd	115 mm
klippkapacitet koppartråd max Ø	1,3 mm
huvudbredd	10,5 mm
Skärfas	KW
Led	genomstucken, utan spel
huvud	Vinklat 27°

Norm	DIN ISO 9654
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 56 HRC)
Material	Specialverktygsstål i specialkvalitet, smitt och oljehärdat
Yta	spegelpolerat
Produktnamnsattribut	KW
med returfjäder	ja
Produktslag	Skärande tång