

**Garant****"4-i-1" svarv- och borrarverktyg 1,5×D, Höger, Ø DC: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268404 10
GTIN	4062406272821
Artikelklass	21X

**Beskrivning****Utförande:**

Cylindriskt skaft.

**Användningsdata:**

1. Plansvarvning av ändytor.
2. Borrar (för- och fullhålsborrning) – plan hålbotten.
3. Invändig längssvarvning.
4. Utvändig längssvarvning.

**OBS!:**

- **Välj så stora hörnradier och hållarstorlekar som möjligt.**
- **Håltolerans + 0,15 mm (vid borrarprocesser med drivet verktyg).**
- **Vid borrar utöver nominell diameter blir restmaterial stående.**
- **Arbeta alltid med invändig kylning vid borrar (minst 5 bar).**

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter D <sub>s</sub>	12 mm
Skrivsats förvändskär	269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Nominell Ø D	10 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	15 mm
Passande vändskär	ZCMX 05..
totallängd L	90 mm
Användning	Höger
Invändig	ja

Produktslag

Borrstång

---

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 40

269028 40