

Garant**ZCMX 050202, Sort: HUZ310**

Beställningsdata

Ordernummer	268419 HUZ310
GTIN	4062406272876
Artikelklass	21E

Beskrivning

ZCMX 050202 HUZ310 Sort: HUZ310
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning svarvning: 0,05 - 0,4 mm
Matning borrhning: 0,03 - 0,3 mm
Skärhastighet v_c primär användning: 200 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
ISO-kod vändskär	ZCMX 050202
Sort	HUZ310
Skärmaterial	HM
Skärhastighet v_c primär användning	200 - 600 m/min
Beläggning	obelagd
Antal byten/skär	2
Primäranvändning	N

Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Hörnradie	0,2 mm
Matning borrar	0,03 - 0,3 mm
Matning svarvning	0,05 - 0,4 mm
passande till verktygsdiameter D_c	10 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning