

Garant**ZCMX 050202, Sort: HBZ310**

Beställningsdata

Ordernummer	268419 HBZ310
GTIN	4062406272883
Artikelklass	21E

Beskrivning

ZCMX 050202 HBZ310 Sort: HBZ310
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning svarvning: 0,05 - 0,4 mm
Matning borrarning: 0,03 - 0,3 mm
Skärhastighet v_c primär användning: 200 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

Beläggning	PVD
Antal byten/skär	2
Primäranvändning	N
Skärhastighet v_c primär användning	200 - 600 m/min
Sort	HBZ310
Skärmaterial	HM
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradi	0,2 mm

Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
ISO-kod vändskär	ZCMX 050202
Matning svarvning	0,05 - 0,4 mm
Matning bormning	0,03 - 0,3 mm
passande till verktygsdiameter D_c	10 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning