

Garant**"4-i-1" svarv- och borrarverktyg 1,5×D, Vänster, Ø DC: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268405 10
GTIN	4062406272906
Artikelklass	21X

Beskrivning**Utförande:**

Cylindriskt skaft.

Användningsdata:

1. Plansvarvning av ändytor.
2. Borrar (för- och fullhålsborrning) – plan hålbotten.
3. Invändig längssvarvning.
4. Utvändig längssvarvning.

OBS!:

- **Välj så stora hörnradier och hållarstorlekar som möjligt.**
- **Håltolerans + 0,15 mm (vid borrarprocesser med drivet verktyg).**
- **Vid borrar utöver nominell diameter blir restmaterial stående.**
- **Arbeta alltid med invändig kylning vid borrar (minst 5 bar).**

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	12 mm
Skrivsats förvändskär	269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Effektiv längd L ₁	15 mm
Nominell Ø D	10 mm
Passande vändskär	ZCMX 05..
totallängd L	90 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 40

269028 40