

Garant**"4-i-1" svarv- och borrarverktyg 2,25xD, Höger, Ø DC: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268408 20
GTIN	4062406272975
Artikelklass	21X

Beskrivning**Utförande:**Cylindriskt skaft **med krage**.**Användningsdata:**

1. Plansvarvning av ändytor.
2. Borrar (för- och fullhålsborrar) – plan hålbotten.
3. Invändig längssvarvning.
4. Utvändig längssvarvning.

OBS!:

- **Välj så stora hörnradier och hållarstorlekar som möjligt.**
- **Håltolerans + 0,15 mm (vid borrarprocesser med drivet verktyg).**
- **Vid borrar över nominell diameter blir restmaterial stående.**
- **Arbeta alltid med invändig kylning vid borrar (minst 5 bar).**

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L_1	46 mm
Skrivsats förvändskär	269028 43 (IP10; 2 Nm)
Skaftlängd L_s	56 mm
Skaftdiameter D_s	25 mm
Nominell Ø D	20 mm
Ø d_2	32 mm
Passande vändskär	ZCMX 10..

Utkragningslängd L _A	57,5 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skrivsats förvändskär Typ 43	269028 43
------------------------------	-----------