

Garant**"4-i-1" svarv- och borrarverktyg 2,25xD, Höger, Ø DC: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268408 10
GTIN	4062406272944
Artikelklass	21X

Beskrivning**Utförande:**

Cylindriskt skaft **med krage**.

Användningsdata:

1. Plansvarvning av ändytor.
2. Borrar (för- och fullhålsborrar) – plan hålbotten.
3. Invändig längssvarvning.
4. Utvändig längssvarvning.

OBS!:

- **Välj så stora hörnradier och hållarstorlekar som möjligt.**
- **Håltolerans + 0,15 mm (vid borrarprocesser med drivet verktyg).**
- **Vid borrar över nominell diameter blir restmaterial stående.**
- **Arbeta alltid med invändig kylning vid borrar (minst 5 bar).**

Teknisk beskrivning

Ø d ₂	16 mm
Effektiv längd L ₁	22,5 mm
Skaftlängd L _s	42 mm
Nominell Ø D	10 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
Skrivsats förvändskär	269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Passande vändskär	ZCMX 05..

Utkragningslängd L _A	29 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skrivsats förvändskär Typ 40	269028 40
------------------------------	-----------