

Garant**"5-i-1" svarv- och borrarverktyg 2,25xD, Vänster, Ø DC: 16mm**

Beställningsdata

Ordernummer	268409 16
GTIN	4062406273002
Artikelklass	21X

Beskrivning

Utförande:

Cylindriskt skaft **med krage**.

Användningsdata:

1. Plansvarvning av ändytor.
2. Borrar (för- och fullhålsborrar) – plan hålbotten.
3. Invändig längssvarvning.
4. Utvändig längssvarvning.

OBS!:

- **Välj så stora hörnradier och hållarstorlekar som möjligt.**
- **Håltolerans + 0,15 mm (vid borrarprocesser med drivet verktyg).**
- **Vid borrar utöver nominell diameter blir restmaterial stående.**
- **Arbeta alltid med invändig kylning vid borrar (minst 5 bar).**

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L_1	36 mm
Nominell Ø D	16 mm
Ø d_2	25 mm
Skruvsats förvändskär	269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
Skaftdiameter D_s	20 mm
Skaftlängd L_s	50 mm
Passande vändskär	ZCMX 08..

Utkragningslängd L _A	43 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 42	269028 42
------------------------------	-----------