



Verktöglåda "BIG Twin Move", Typ: 1



Beställningsdata

Ordernummer	692615 1
GTIN	4003773071549
Artikelklass	64D

Beskrivning

Utförande:

Slitstark utförande av ABS-material i svart med omslutande aluminiumram och metallgångjärn. Lådan levereras med ett stabilt och ergonomiskt bärhandtag. För individuell märkning ingår 2 klistermärken för märkningsfältet. Verktögstavlorna består av smutsavvisande ihåliga PP-plattor.

Med ett teleskophandtag inbäddat i botten och två yttre, lättgående skatehjul för smidig transport.

Fristående i alla öppningslägen på grund av ihakande lockhållare med gångjärnsmekanism på båda sidor, vinkel fritt justerbar. Kan öppnas på ena sidan eller båda sidorna. Botten och lock kan öppnas oberoende av varandra och har vardera 2 metallvipplås för fixering. Botten kan säkras ytterligare med 1 tresiffrigt kombinationslås.

Invändig utrustning:

Totalt 95 insticksmöjligheter:

Lock:

1 verktögstavla 12 skafthållare och 1 platt fack på framsidan och 10 elastiska band på baksidan.

1 verktögstavla med 7 elastiska band och 1 klämfack i locket.

Mellandel med 37 elastiska band.

Botten:

1 bottenlåda (kan fixeras med tryckknapp) med 3 längsdelare (3× lång).

1 veverktögstavla med 12 skafthållare och 1 platt fack som lock till bottenlådan.

Mellandel med 15 elastiska band och 13 skafthållare.

Väska bärförmåga: 30 kg

Längd invändigt: 490 mm

Bredd invändigt: 370 mm

Höjd invändigt: 210 mm

vikt: 8,6 kg

Teknisk beskrivning

Längd invändigt	490 mm
Höjd invändigt	210 mm
vikt	8,6 kg
Bredd invändigt	370 mm
tillverkarens beteckning	BIG Twin Move
Material	ABS
Typ av verktygsförvaring	Skaftållare
Väska bärförmåga	30 kg
rullbar	ja
Produktslag	Verktygst transportsystem