


**Garant****ZCMX 060202, Sort: HBZ310**

## Beställningsdata

Ordernummer	268421 HBZ310
GTIN	4062406273729
Artikelklass	21E

## Beskrivning

**Passar till:**

Borrverktyg nr 268463–268468, storlek 8.

passande till verktygsdiameter  $D_c$ : 12 mm

Sort: HBZ310

Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Matning svarvning: 0,05 - 0,4 mm

Matning borring: 0,03 - 0,3 mm

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 200 - 600 m/min

## Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,2 mm
Sort	HBZ310
Skärmaterial	HM
Beläggning	PVD
Antal byten/skär	2

Skärdjup $a_p$	0,2 - 4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	200 - 600 m/min
Primäranvändning	N
ISO-kod vändskär	ZCMX 060202
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning svarvning	0,05 - 0,4 mm
Matning borrar	0,03 - 0,3 mm
passande till verktygsdiameter $D_c$	12 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning