

Garant**ZCMX 080302, Sort: HBZ310**

Beställningsdata

Ordernummer	268424 HBZ310
GTIN	4062406273880
Artikelklass	21E

Beskrivning

ZCMX 080302 HBZ310 Sort: HBZ310
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning svarvning: 0,05 - 0,4 mm
Matning borrarning: 0,03 - 0,3 mm
Skärhastighet v_c primär användning: 200 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	200 - 600 m/min
ISO-kod vändskär	ZCMX 080302
Skärmaterial	HM
Primäranvändning	N
Beläggning	PVD
Skärförhållande	kontinuerligt
Antal byten/skär	2
Sort	HBZ310

Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Hörnradie	0,2 mm
Matning borrarng	0,03 - 0,3 mm
Matning svarvning	0,05 - 0,4 mm
passande till verktygsdiameter D_c	16 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning