

Garant**ZCMX 080308, Sort: HBZ030**

Beställningsdata

Ordernummer	268427 HBZ030
GTIN	4062406273965
Artikelklass	21E

Beskrivning

Utförande:

Hårdare substrat för längre livslängd med tunn CVD-beläggning. Särskilt för plan- och längdsvärningstillämpningar.

passande till verktygsdiameter D_c : 16 mm

Sort: HBZ030

Skärdjup a_p : 0,4 - 2 mm

Matning svarvning: 0,1 - 0,3 mm

Matning borrar: 0,03 - 0,12 mm

Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	2
Primäranvändning	P
Skärmaterial	HM
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	ZCMX 080308

Skärhastighet v_c primär användning	70 - 200 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Beläggning	CVD
Skärdjup a_p	0,4 - 2 mm
Sort	HBZ030
Matning borrar	0,03 - 0,12 mm
Matning svarvning	0,1 - 0,3 mm
passande till verktygsdiameter D_c	16 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning