

**Garant****ZCMX 080308, Sort: HBZ120**

## Beställningsdata

Ordernummer	268427 HBZ120
GTIN	4062406273972
Artikelklass	21E

## Beskrivning

ZCMX 080308 HBZ120 Sort: HBZ120  
Skärdjup  $a_p$ : 0,4 - 2 mm  
Matning svarvning: 0,1 - 0,3 mm  
Matning borrar: 0,03 - 0,12 mm  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 90 - 200 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärdjup $a_p$	0,4 - 2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HBZ120
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	ZCMX 080308
Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 200 m/min
Beläggning	PVD

Primäranvändning	M
Skärmaterial	HM
Hörnradie	0,8 mm
Matning borming	0,03 - 0,12 mm
Matning svarvning	0,1 - 0,3 mm
passande till verktygsdiameter D <sub>c</sub>	16 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning