

Garant**ZCMX 10T302, Sort: HUZ310**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 268429 HUZ310 |
| GTIN | 4062406273026 |
| Artikelklass | 21E |

Beskrivning

ZCMX 10T302 HUZ310 Sort: HUZ310
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning svarvning: 0,05 - 0,4 mm
Matning borrarning: 0,03 - 0,3 mm
Skärhastighet v_c primär användning: 200 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Hörnradie | 0,2 mm |
| Skärhastighet v_c primär användning | 200 - 600 m/min |
| ISO-kod vändskär | ZCMX 10T302 |
| Sort | HUZ310 |
| Skärmaterial | HM |
| Primäranvändning | N |
| Skärdjup a_p | 0,2 - 4 mm |
| Antal byten/skär | 2 |

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Beläggning | obelagd |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Matning svarvning | 0,05 - 0,4 mm |
| Matning bormning | 0,03 - 0,3 mm |
| passande till verktygsdiameter D_c | 20 mm |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |