


Garant**ZCMX 10T308, Sort: HBZ140**

Beställningsdata

Ordernummer	268434 HBZ140
GTIN	4062406273095
Artikelklass	21E

Beskrivning

Utförande:

Universellt medelkornsubstrat med PVD-beläggning. Förstahandsval för svarv- och borrhållämpningar.

passande till verktygsdiameter D_c : 20 mm

Sort: HBZ140

Skärdjup a_p : 0,4 - 2 mm

Matning svarvning: 0,1 - 0,3 mm

Matning borrhåll: 0,03 - 0,12 mm

Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 190 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HBZ140
Primäranvändning	M
ISO-kod vändskär	ZCMX 10T308
Skärmaterial	HM
Skärdjup a_p	0,4 - 2 mm

Skärhastighet v_c primär användning	50 - 190 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,8 mm
Beläggning	PVD
Antal byten/skär	2
Matning borring	0,03 - 0,12 mm
Matning svarvning	0,1 - 0,3 mm
passande till verktygsdiameter D_c	20 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning