



Laddbar LED-arbetslampa, Typ: 16



Beställningsdata

Ordernummer	081254 16
GTIN	5708997354568
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Robust LED-strålkastare med stötsäkert aluminiumhölje och gummiskyddskant.

- **Mjukt, skuggfattigt och bländfritt ljus med låg värmeutveckling.**
- **Hög ljuseffekt, låg energiförbrukning, lång livstid.**
- **Godkänd för användning utomhus och i fuktiga utrymmen.**

NOVA-arbetsbelysningar med inbyggt bärhandtag. Högkapacitets-COB-LED med 5-stegs dimmerfunktion. Svängbar.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive USB-laddningskabel och nätadapter.

Teknisk beskrivning

Batterityp	Litiumjon
IP-skyddsklass	IP 67
CRI värde	80
Batterispänning	3,7 V

brinntid	2 - 20 h
Antal ingående batterier	1
ATEX-zon	ingen
ljusflöde	200 - 2000 lm
totalhöjd	163 mm
total bredd	63 mm
batterikapacitet	4 Ah
Energiförsörjning	Batteridrivnen
totallängd	163 mm
Belysning	LED-modul
färgtemperatur	6000 K
vikt	790 g
effektförbrukning	16 W
tillverkarens beteckning	NOVA R
Produktslag	Arbetsbelysning