

**Garant**

**Densimet® verktygsfäste för inskravningsfräsar, Ø d = 20 mm, Gänga M × Lges: M10X110**



## Beställningsdata

Ordernummer	301376 M10X110
GTIN	4062406274863
Artikelklass	31A

## Beskrivning

### Utförande:

- Vibrationsdämpande.
- Skafttolerans h6.

### Användningsdata:

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar.

## Teknisk beskrivning

Håldiameter D <sub>1</sub>	10,5 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	60 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
gängaM	M10×110
fäste	Ø d = 20 mm
Skaft-Ø d	20 mm
Invändig	ja
Svängning	dämpad
Produktslag	Hållare för fräs med gänga