

**Garant**

**Densimet®** verktygsfäste för inskravningsfräsar, Ø d = 16 mm, Gänga M × Lges: M8X88

**Beställningsdata**

Ordernummer	301374 M8X88
GTIN	4062406274832
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Vibrationsdämpande.
- Skafttolerans h6.

**Användningsdata:**

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar.

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>2</sub>	14 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	40 mm
Håldiameter D <sub>1</sub>	8,5 mm
gängaM	M8×88
fäste	Ø d = 16 mm
Skaft-Ø d	16 mm
Invändig	ja
Svängning	dämpad
Produktslag	Hållare för fräs med gänga