

Garant

Densimet® verktygsfäste för inskravningsfräsar, Ø d = 25 mm, Gänga M × Lges: M12X181

**Beställningsdata**

Ordernummer	301378 M12X181
GTIN	4062406274900
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Vibrationsdämpande.
- Skafttolerans h6.

Användningsdata:

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar.

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L ₁	125 mm
Ø D ₂	22 mm
Håldiameter D ₁	12,5 mm
gängaM	M12×181
fäste	Ø d = 25 mm
Skaft-Ø d	25 mm
Invändig	ja
Svängning	dämpad
Produktslag	Hållare för fräs med gänga