

Garant

Densimet® verktygsfäste för inskravningsfräsar, Ø d = 32 mm, Gänga M × Lges: M16X360

**Beställningsdata**

Ordernummer	301379 M16X360
GTIN	4062406275747
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Vibrationsdämpande.
- Skafttolerans h6.

Användningsdata:

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar.

Teknisk beskrivning

Håldiameter D ₁	17 mm
Ø D ₂	30 mm
Effektiv längd L ₁	300 mm
gängaM	M16×360
fäste	Ø d = 32 mm
Skaft-Ø d	32 mm
Invändig	ja
Svängning	dämpad
Produktslag	Hållare för fräs med gänga